

Le clavier Y-Cool avec rétroéclairage 7 couleurs permet de travailler dans toutes les conditions de luminosité. Grâce à son design fermé, lavable et doté d'une fonction de verrouillage, il est facile à nettoyer. Il est fourni avec une housse transparente stérilisable, plate ou légèrement texturée, au choix. Son format compact et son câblage flexible le rendent particulièrement adapté à une utilisation sur chariots ou bras muraux.



VISIBILITÉ NOCTURNE RÉTROÉCLAIRÉ

Les touches rétroéclairées peuvent être réglées sur vert, bleu, violet, jaune, rouge, blanc ou turquoise pour une meilleure visibilité en faible lumière.




ERGONOMIQUE CONFORT DE FRAPPE OPTIMAL

Les touches mécaniques offrent une course complète et un retour tactile pour une frappe confortable et efficace. Grâce à son dos incurvé, le clavier est légèrement incliné et possède une base lisse et sans recoins, facile à nettoyer.

BARRIÈRE ANTIMICROBIENNE AVEC HOUSSE STÉRILISABLE

La housse transparente – plate ou profilée – empêche les bactéries de pénétrer entre les touches. Pour une hygiène maximale, elle peut être stérilisée en autoclave ou dans un laveur-désinfecteur.



RÉAGISSEZ VITE DÉTECTEZ FACILEMENT CHAQUE CONTAMINATION

La finition blanche fait ressortir la saleté ou les contaminations, facilitant un nettoyage immédiat.



CABLAGE FLEXIBLE INSTALLATION ULTRA-RAPIDE

Le Y Cool comprend un câble de 38 cm avec quatre options de passage, plus une extension de 150 cm. Le câble détachable offre une double protection contre les tensions pour une durabilité accrue.



POUR VOTRE SÉCURITÉ SANS REVÊTEMENT ANTIMICROBIEN

Nous avons choisi de ne pas utiliser de revêtements antimicrobiens afin d'éviter tout risque potentiel pour les utilisateurs ou l'environnement.

Instructions de nettoyage et désinfection

PRODUITS NETTOYANTS AUTORISÉS



De l'eau et du savon.



Désinfectants de surface agréés, tels que ceux à base d'alcool, de chlore ≤10%, de formaldéhyde ≤37%, de glutaraldéhyde, de phénol ou de l'ammonium quaternaire ≤2%, ou oxydants ≤3.

MÉTHODES DE NETTOYAGE AUTORISÉS



Vous pouvez essuyer le produit avec un chiffon doux non-abrasif, par exemple en microfibre, des lingettes imprégnées, une brosse souple dont les poils ont une rigidité semblable à un pinceau ou une éponge, mais n'utilisez aucune sorte de grattoir.



Vous pouvez vaporiser le produit au spray.



Vous pouvez rincer le produit.

MÉTHODES DE STÉRILISATION AUTORISÉ POUR LA HOUSSE



Le produit résiste à la stérilisation en autoclave ou thermo-désinfecteur (jusqu'à 134 °C, testé 200 cycles).



Le produit peut être exposé aux vapeurs d'hydrogène peroxydé (HPV).



Vous pouvez exposer le produit à une désinfection par lumière UV.

PLUS D'INFO SUR LE NETTOYAGE ET LES DÉSINFECTANTS APPROUVÉS



www.man-machine.com

Produit Specifications

DESCRIPTION PRODUIT	Clavier rétroéclairé complet avec pavé numérique et housse plate ou profilée incluse.
MATÉRIAU	Plastique dur à conception ouverte avec intérieur scellé en silicone, housse en silicone sans latex.
CLASSIFICATION IP	IP65
GARANTIE	2 ans
CONFORMITÉ	CE, CFC, DEEE, RoHS, REACH
COLORIS	Blanc hygiénique
DIMENSIONS	36,2 x 15 x 1,9 cm
POIDS	350 g (sans housse), 400 g (avec housse)
LONGUEUR DE CÂBLE	Câble: 38 cm ; Câble d'extension (compris): 150 cm
TEMPÉRATURE DE STOCKAGE	-20 °C à 60 °C
TEMPÉRATURE D'UTILISATION	0 °C à 40 °C
CONSOMMATION	5V, 75 mA
COMPATIBILITÉ	Windows, Mac & Linux
CONNECTEUR	USB
ORIGINE	Fabriqué en Chine selon notre design
DISPOSITION	100 touches, dont 12 touches de fonction et pavé numérique
VERSIONS DISPONIBLES	Allemand, Belge (AZERTY), Espagnol, Français (AZERTY), Italien, Nordique (Danois, Norvégien, Suédois, Finnois), Suisse/Luxembourgeois, Royaume-Uni, US International (QWERTY)

Europe: info@mmieu.com +31 (0) 23 5450185
USA: info@mmimd.com +1 301 341 4900

